


**SNMG 120404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	180 - 400 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Lamač třísek	PQ
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a _p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení