


**SNMG 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Lamač třísek	PH
Posuv $f$	0,3 - 1 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	170 - 380 m/min

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení