


**SNMG 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA115P
Lamač třísek	PMG
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení