

**TNMG 160404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA115P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	PMG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení