

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Typ	CA115P
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Lamač třísek	WQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení