



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408, pro vyhlazování, Wiper



Údaje o objednávce

Artikové číslo	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Řezný materiál	CA115P
Lamač třísek	WP
Hloubka řezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení