

**WNMG 080404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Lamač třísek	HQ
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení