

**WNMG 080412 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Typ	CA115P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Rohový radius	1,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,14 - 0,55 mm/ot,
Lamač třísek	WQ
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení