

**WNMG 080408 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,14 - 0,55 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080808
Typ	CA115P

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení