

**CC.T 060204, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT060204-HQ CA115P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 270 m/min

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení