


**CC.T 09T302, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT09T302-HQ CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA115P
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	HQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení