


**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 270 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	WP
Typ	CA115P
Posuv $f$	0,07 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení