



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro vyhlazování, Typ: CA115P



Údaje o objednávce

Artikové číslo	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Typ	CA115P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Lamač třísek	HQ

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení