

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Lamač třísek	WP
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,15 - 1 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMX 070204
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení