

**CCMT 120404, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Tolerance	M
Typ	CA115P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 340 m/min
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení