


**CC.T 09T304, Typ: CA115P**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Třída artiklu	25E

## Technický popis

Typ	CA115P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 340 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení