

**DC.T 070204, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CA115P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení