

**DC.T 070202, Typ: CA115P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Třída artiklu	25E

Technický popis

Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Typ	CA115P

Lamač třísek	HQ
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení