


**CCMT 120408, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 340 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Rohový rádius	0,8 mm

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení