

**DCMT 070204, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 340 m/min
Lamač třísek	GK
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
Typ	CA115P

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení