

**DCMT 11T302, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	GK
Typ	CA115P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Tolerance	M

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení