

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
Typ	CA115P
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMX 11T304
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	WP
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 340 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,15 - 1 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení