

**DCMT 070202, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA115P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení