

**DC.T 11T304, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA115P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 340 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	GK

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení