

**DC.T 11T308, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	CA115P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 340 m/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Rohový rádius	0,8 mm

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení