

**VBMT 110304, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Typ	CA115P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 340 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	HQ
Rohový rádius	0,4 mm

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení