


**CCMT 060202, Typ: CA115P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Typ	CA115P
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 340 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Lamač třísek	GK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení