


Garant**DC.T 070202, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení