

Mezní třmenový kalibr s jedním okem, Typ: A**Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	484227 A
GTIN	2050002077607
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

Kované provedení z kalené kalibrační oceli. Zkušební plochy kalené, broušené a lapované.

Správná strana s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7163.

Mezní třmenový kalibr s tolerancí ISO, např. č. 484227 **vel. 125,05 m6**, nebo číselná tolerance, např. č. 484227 **vel. 125,05 + 0,01/-0,02**. Pro ISO **polohy tolerančního pole a – zc v základních tolerančních stupních 6 – 13**.

Použití:

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

Norma:

Konstrukční rozměry podle **DIN 2231**.

Upozornění:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte **polohu tolerančního pole (a–zc)** a **základní toleranční stupně (6–13)** nebo **číselnou toleranci**. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

Technický popis

Jmenovitý rozměr	100 - 109,999 mm
Toleranční pole	a
Toleranční pole	b

Technický list

Toleranční pole	c
Toleranční pole	cd
Toleranční pole	d
Toleranční pole	e
Toleranční pole	ef
Toleranční pole	f
Toleranční pole	fg
Toleranční pole	g
Toleranční pole	h
Toleranční pole	j
Toleranční pole	js
Toleranční pole	k
Toleranční pole	m
Toleranční pole	n
Toleranční pole	p
Toleranční pole	r
Toleranční pole	t
Toleranční pole	u
Toleranční pole	v
Toleranční pole	x
Toleranční pole	y
Toleranční pole	z
Toleranční pole	za
Toleranční pole	zb
Toleranční pole	zc
Materiál	kalibrační ocel
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 2231
Norma	DIN 2231

Druh měrky	Přebírací kalibr
Druh měrky	Dobrý kalibr
Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Kalibrování	L8
Druh produktu	Mezní třmenový kalibr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/484227-A>