

**Mezní třmenový kalibr s jedním okem, Typ: C****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484227 C      |
| GTIN           | 2050002077621 |
| Třída artiklu  | 48B           |

**Popis****Provedení:**

Kované provedení z kalené kalibrační oceli. Zkušební plochy kalené, broušené a lapované.

Správná strana s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7163.

Mezní třmenový kalibr s tolerancí ISO, např. č. 484227 **vel. 125,05 m6**, nebo číselná tolerance, např. č. 484227 **vel. 125,05 + 0,01/-0,02**. Pro ISO **polohy tolerančního pole a – zc v základních tolerančních stupních 6 – 13**.

**Použití:**

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

**Norma:**

Konstrukční rozměry podle **DIN 2231**.

**Upozornění:**

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte **polohu tolerančního pole (a–zc)** a **základní toleranční stupně (6–13)** nebo **číselnou toleranci**. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

**Technický popis**

|       |          |
|-------|----------|
| Norma | DIN 7163 |
| Norma | DIN 2231 |
| Norma | DIN 2231 |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Jmenovitý rozměr | 125 - 139,999 mm |
| Toleranční pole  | a                |
| Toleranční pole  | b                |
| Toleranční pole  | c                |
| Toleranční pole  | cd               |
| Toleranční pole  | d                |
| Toleranční pole  | e                |
| Toleranční pole  | ef               |
| Toleranční pole  | f                |
| Toleranční pole  | fg               |
| Toleranční pole  | g                |
| Toleranční pole  | h                |
| Toleranční pole  | j                |
| Toleranční pole  | js               |
| Toleranční pole  | k                |
| Toleranční pole  | m                |
| Toleranční pole  | n                |
| Toleranční pole  | p                |
| Toleranční pole  | r                |
| Toleranční pole  | t                |
| Toleranční pole  | u                |
| Toleranční pole  | v                |
| Toleranční pole  | x                |
| Toleranční pole  | y                |
| Toleranční pole  | z                |
| Toleranční pole  | za               |
| Toleranční pole  | zb               |
| Toleranční pole  | zc               |
| Materiál         | kalibrační ocel  |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Druh měrky    | Přebírací kalibr      |
| Druh měrky    | Dobry kalibr          |
| Kvalita       | 6                     |
| Kvalita       | 7                     |
| Kvalita       | 8                     |
| Kvalita       | 9                     |
| Kvalita       | 10                    |
| Kvalita       | 11                    |
| Kvalita       | 12                    |
| Kvalita       | 13                    |
| Kalibrování   | L8                    |
| Druh produktu | Mezní třmenový kalibr |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/484227-C>