



Sada přesných kleští na pojistné kroužky Pro vnitřní a vnější kroužky, Počet kleští: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	700156 8
GTIN	
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované, zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.

Kloub kleští na vnější kroužky s **integrovanou otevírací pružinou**.

Výhoda:

Nasazené hroty pro vysoké trvalé zatížení, až 10krát delší životnost oproti našroubovaným hrotům.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719790 vel. J1; J2; J11; J21.

Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719890 vel. A1; A2; A11; A21.

Upozornění:

Sortiment s kufříkem viz č. 700155 vel. 8

Technický popis

Ø hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky	1,25; 1,8 mm
--	--------------

Na vnější pojistné kroužky Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Uložení v	plastový kufr
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky	130; 140; 175; 185 mm
Počet kleští	8
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Ø hrotů kleští na vnější pojistné kroužky	1,25; 1,8 mm
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky	130; 140; 170; 180 mm
Norma	DIN 5256 C a D
Norma	DIN 5254 A a B
Druh produktu	Kleště na pojistné kroužky

Příslušenství

Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J11	719790 J11
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J21	719790 J21
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J2	719790 J2
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A11	719890 A11
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A2	719890 A2
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A1	719890 A1
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A21	719890 A21
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J1	719790 J1