



## Akumulátorový LED zářič, Příkon: 39



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081285 39
GTIN	5708997362051
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.**
- **Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.**

**Akumulátorový zářič NOVA „For Life“** s integrovanou přenosnou rukojetí a 5stupňovou funkcí tlumení světla.

- **Nový, aktualizovaný design s vysoce účinnými multi LED.**
- **Nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a vynikající dobu svícení.**
- **Kompaktní provedení s dlouhou životností do náročných pracovních podmínek.**

Díky duálnímu systému použitelné jako mobilní akumulátorový zářič, tak i se síťovým kabelem.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

### Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Celková výška	275 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Světelný tok	600 - 6000 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Příkon	39 W
Celková délka	275 mm
Celková šířka	92 mm