



Akumulátorový LED zářič, Příkon: 26



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081285 26
GTIN	5708997362044
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.**
- **Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.**

Akumulátorový zářič NOVA „For Life“ s integrovanou přenosnou rukojetí a 5stupňovou funkcí tlumení světla.

- **Nový, aktualizovaný design s vysoce účinnými multi LED.**
- **Nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a vynikající dobu svícení.**
- **Kompaktní provedení s dlouhou životností do náročných pracovních podmínek.**

Díky duálnímu systému použitelné jako mobilní akumulátorový zářič, tak i se síťovým kabelem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Celková šířka	88 mm
Celková délka	235 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ochranná třída IP	IP 67
Světelný tok	400 - 4000 lm
Celková výška	233 mm
Příkon	26 W