



## Akumulátorová LED tyčová svítidla, Celková délka: 240mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081406 240
GTIN	5708997362105
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Skládací **pracovní svítidla „For Life“** 3 v 1 v novém designu s vysoce účinnými multi LED. Extrémně úzký a kompaktní tvar. Umožňuje inspekci a osvětlení na obtížně přístupných a úzkých místech. Nová **funkce OPTILight** pro optimalizovaný světelný výkon a dobu svícení. Zcela složená, ve velikosti kapsy funguje svítidla stejně jako obvyklá ruční svítidla. Přídavné bodové světlo a dva stupně světla (50 nebo 100 %). Silný zabudovaný magnet a háček.

#### Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 2,5$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

### Technický popis

Celková délka	240 mm
Doba svícení stupeň 2	5 h
Světelný tok	200 lm
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	napájení z akumulátoru

Osvětlovací těleso	LED modul
Ochranná třída IP	IP 30
Světelný tok stupeň 2	100 lm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	100 g
Doba svícení	2,5 h
Druh produktu	Tyčová svítilna