

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260458 HB7020
GTIN	4045197699718
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T302 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení