

**DC.T 11T304, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T304 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 100 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 100 m/min
Hlavní způsob použití	Ti
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Lamač třísek	MQ
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Druh	SW05
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení