

**HOLEX®****TNMG 160408 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Třída artiklu	22D

**Popis**

TNMG 160408 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 6 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Posuv $f$	0,08 - 0,4 mm/ot,
Druh	HBX130

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální