

**TNMG 160404, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Lamač třísek	MU
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Typ	SW05
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení