



Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: GWS18-10SC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Výkonná akumulátorová 18V úhlová bruska.

- Stejný výkon jako ze sítě napájená bruska o výkonu 1000 W s bezkartáčovým motorem a akumulátorem ProCORE 18 V.
- Drop Control, KickBack Control a Intelligent Brake System zajistí maximální ochranu uživatele a pohodlnou obsluhu.
- Modul Bluetooth pro přizpůsobení pomocí aplikace Toolbox. Uživatelské rozhraní pro aktivní zpětnou vazbu nástroje a předvolbu rychlosti.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x akumulátor ProCORE 18 V, upínací příruby, nabíječky, rychloupínací matice, 1x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, ochranný kryt a L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø kotouče	125 mm
Elektronická předvolba otáček	ano

Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální počet otáček	9000 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	0
Zastavení zpětného rázu	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Maximální hloubka řezu	34 mm
Označení výrobce	GWS 18V-10 SC
Samočinné vypínání	ne
Hmotnost	2 kg
Jemný rozběh	ne
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Druh produktu	Úhlová bruska