

**Silové boční štípací kleště s úhlovou hlavou 20°, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725610 200
GTIN	4003773081913
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Díky speciálnímu pákovému převodu výrobek dosahuje vysokého řezného výkonu při relativně malé námaze. Ostří induktivně kalené (cca 59 HRC). Kleště černě atramentované, hlava leštěná, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. **S otevírací pružinou** a integrovanou pojistkou.

Hlava pod úhlem 20° pro lícovaný stříh materiálu.

Použití:

Pro lícovaný stříh měkkých materiálů jako je např. plast a hliník, měď (také připojovací lišty Cu do 3×10 mm), olovo.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, kovaná a několikrát kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	6 mm
Břit	Induktivně kalená
Zahnutá hlava	20 stupeň
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Povrch	černě atramentované
S otevírací pružinou	ano

Se stavěcím šroubem

ano

Druh produktu

Řezací kleště