



Nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 225mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	730350 225
GTIN	4003773089964
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti s **izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Rukojeti s vícesložkovými potahy. Hlava se srpovitými břity. Nůžky brunované. Stříhají hladce a čistě bez mačkání. **Dvě části ostří:** Stupňovité hlavní ostří udržuje při stříhu menší a větší kabely co nejbližší ke kloubům; přední ostří se používá pro postupné oddělování („vykružování“) velmi velkých kabelů. **Enormní kapacita:** Stříhá měděné nebo hliníkové kabely s jedním drátem až do 35 mm², s několika dráty až do 70 mm² a s jemnými dráty až do 120 mm².

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Výkon ve stříhu do Ø	23 mm
Výkon ve stříhu	120 mm ²
Celková délka	225 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícesložkový potah
Ovládání	mechanické, jednoruční

Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Povrch	chromované
S otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Nůžky