

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	SM
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení