



Zobrazovací zařízení TWIN-T20 nano, Typ: T20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	405570 T20
GTIN	2050002081154
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Zobrazovací zařízení pro naměřené hodnoty s dobře čitelnou 7palcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Možné zobrazení 1 nebo 2 měření současně přes 2 přípojky pro indukční měřicí dotyky nebo oba USB vstupy. K dispozici jsou 4 režimy zobrazení pro optimální odečet výsledků. Měřicí dotyky TESA jsou automaticky rozeznány. Dynamické měření je zabezpečeno zachycením prvotních dat 4300/sekundu.

Funkce:

- **Základní vzorce (+A, -A, +B, -B a kombinace z A a B).**
- **Dynamická měření (min., max., max.-min., průměr atd.).**
- **Nastavitelné tolerance se zobrazením OK/ NOK.**
- **Integrovaná funkce ke klasifikaci (8 max.).**
- **Výstup dat přes RS232, USB nebo Bluetooth®.**

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 65
Výška	119 mm
Šířka	190 mm
Displej	155 × 87
Délka	112 mm

Zdroj energie	síťový provoz
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní