

HOLEX**Kompaktní odjehlovací kotouč (SiC), Ø kotouče×šířka×Ø otvoru:
203X25X76mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568733 203X25X76
GTIN	4067263117148
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Použití:

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785. Odjehlovací kotouč z vláknitého rouna. **Pro odstraňování větších otřepů** na lisovaném místech, pro **zaoblování** vydutých přechodů a hran bez vytváření sekundárních otřepů.

Technický popis

Šířka	25 mm
Zkratka brusiva	SiC
Stupeň tvrdosti	extra tvrdý
Ø otvoru	76 mm

Provedení	9S fine
Ø kotouče	203 mm
Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Stupeň jemnosti	jemný
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		