

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení