



Sada bitů „Universal“ s ovládacím nástrojem 32dílná sada, Počet dílů: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676101 32
GTIN	4013288228345
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použití:

Běžné standardní profily pro obvyklá šroubení.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 po 3 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675220 po 3 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675240 po 1 ks vel. 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3; ploché: Po 1 ks vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 vel. 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3
„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Technický popis

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Technický list

Unášecí profil	Šroubovák, Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Počet dílů	32
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj