



## Sada bitů „Universal“ s ovládacím nástrojem 32dílná sada, Počet dílů: 32



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676101 32
GTIN	4013288228345
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

#### Použití:

Běžné standardní profily pro obvyklá šroubení.

#### Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 po 3 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675220 po 3 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675240 po 1 ks vel. 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3; ploché: Po 1 ks vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

### Technický popis

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Unášecí profil	Šroubovák, Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Počet dílů	32
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj