



Sada bitů „Security“ s ovládacím nástrojem 32dílná sada, Počet dílů: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676102 32
GTIN	4013288228352
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použití:

Speciální profily pro bezpečnostní šroubení.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran s kolíkem: Po 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní čtyřhran: Po 1 ks vel. 0; 1; 2; 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Č. 675370 po 1 ks vel. 1; 2; 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro sadu TORQ®: Č. 675360 po 1 ks vel. 6; 8; 10; 1/4

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro upínač: Č. 675395 po 1 ks vel. 4; 6; 8; 10

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676410 vel. 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem „Rapidaptor“ C/E 6,3

„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Technický popis

Unášecí profil

Šroubovák pro šrouby
TORX® s otvorem

Technický list

Unášecí profil	Sada šroubováků Torq
Unášecí profil	Šroubovák Tri-Wing
Unášecí profil	4hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6hranný šroubovák s otvorem
Unášecí profil	Upínací vložka
Počet dílů	32
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku
Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ne
Druh produktu	Bitový nástroj