

Mitutoyo**Digitální úchylkoměr, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Velký digitální displej a další analogový ukazatel. Vhodné pro nepřetržité měření díky síťovému provozu. Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

- **Obousměrné rozhraní Digimatic S1.**
- **Červené / zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální kontrolu tolerance GO/±NG.**
- **Analogová sloupcová indikace.**
- **Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.**
- **Externí zdroj napájení přes síťový napáječ AC.**
- **Vysoká přesnost.**

Funkce:

IP30: Ochrana proti vniknutí cizích těles Ø 2,5 mm, je ale nutné udržovat mimo dosah nářadí a dráty, kromě toho není zajištěna žádná ochrana proti vodě.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího kabelu č. 497661, síťový napáječ AC DC 6V / 2A (verze CEE Německo).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Hloubka	42,9 mm
Měřicí síla	≤ 1,5 N
Ø pouzdra	59 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Volitelný odečet	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibrování	C1

Délka	117,8 mm
Rozsah měření	12,5 mm
Ochranná třída IP	IP 30
Zdroj energie	síťový provoz
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,0025 mm
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	11 mm
Displej s osvětlením pozadí	ano
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Napájecí zdroj AC, DA 6 V / 2 A ADAPTER	497661 ADAPTER