

**metabo****Kompresor pro řemeslníky, Typ: 180/5W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079842 180/5W
GTIN	4007430244406
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Kompaktní a přenosný pístový kompresor. Ideální pro sponkovačky a hřebíkovačky.

**Technický popis**

Šířka	395 mm
Maximální sací výkon	160 l/min
Hmotnost	16 kg
Příkon	1,1 kW
Maximální plnicí výkon	90 l/min
Síťové napětí	230 V
Maximální tlak (vzduch)	8 bar
Výška	286 mm
Označení výrobce	180/5 W
Délka	370 mm
Objem tlakové nádoby	5 l
Druh produktu	Kompresor

